



COLUNA MINIMAL 3 – PORTA BIPARTIDA


CI - 08/08/25


Prezados,

Informamos que por problemas técnicos as colunas de porta única da linha Minimal com puxador Minimal 3 estão fora de linha. A partir da próxima atualização do Metron ela não estará mais disponível em sistema.

Deverão ser utilizadas colunas Minimal 2 com portas bipartidas, que seguirão o mesmo alinhamento do Minimal 3. Nesses casos, a porta superior terá puxador Minimal 1 e a inferior terá puxador Minimal 2.

Atenciosamente,
Desenvolvimento de Produto





COLUNA PORTA ÚNICA MINIMAL 3
FORA DE LINHA

COLUNA BIPARTIDA MINIMAL 2
UTILIZAR ESSE MODELO



Deve ser utilizado o módulo **Coluna PBI/PBS** e na variável “**Alinhar com**” selecionar “**Gab. M3/Wave 3**”.

The image displays a software interface for configuring kitchen cabinets. On the left, a catalog lists various cabinet modules. The 'Coluna PBI/PBS Mad. 004' is highlighted with a red box. In the center, a 3D model of a cabinet unit is shown. On the right, a properties panel lists various variables. The 'Alinhar com' variable is highlighted with a red box and set to 'Gab. M3/Wave 3'.

Código	Descrição
NWCOLN63C0F0D0	Coluna PBI/GB/PBS Mad. 003
NWCOLN64C0F0D0	Coluna PBI/GB/PBS Vid. 003
NWCOLU06I0E0D0	Coluna GA/GB/GB/PBS Mad. 003
NWCOLU07I0F0D0	Coluna GA/GB/GB/PBS Vid. 003
NWCOLU10I0E0D0	Coluna PBI/PBS Mad. 004
NWCOLU11I0E0D0	Coluna PBI/PBS Vid. 003
NWCOLU12A0C0B0	Coluna Porta Extraível Mad. 003
NWCOLU13I0F0D0	Coluna Mad. 004
NWCOLU14I0F0D0	Coluna Vid. 004

Var.	Valor
Pux.Porta	—
Tipo de Apoio	Pé 102mm
Tipo de Fixação	Parede Alvenaria
Tipo de Rodapé	Do Cliente
Largura completa	1000
Altura lado	2500
Profundidade lado	660
Alinha.Inf.	Alinhamento Padrão
Alinha.Sup.	Alinhamento Padrão
C/ Fundo	Sim
C/ Base Recuada	Sim
Alinhar com	Gab. M3/Wave 3
Acab.Atrás Porta P1	Tx. White
C/ Box Side	Não